

21V51U-843 Cross Reference Application Data/ 21V51U-843 Referencia cruzada e información sobre la aplicación						
Module Model Number Número de Modelo del Módulo	Furnace Model Modelo de Calefactor	Harness Arnés	Ignitor Quemador	Furnace OEM OEM del Horno		
18M9901	G60DFV (X) or G60UHV	None required No se requiere ninguno	21D64-2*	Lennox		
20300002	N/A			Amana/Goodman		
20300004	N/A			Lennox		
20300006	Same as 50V61-289					
49M5901	G60UHV or G61MPV					
50V51-243	FC8V, FC9V, FL8V, FL9V, GM8V, GM9V, LC8V, LL8V, LM8V, PV8A, PV9A or PV9B	A, B	Use existing or/ Usar existente ou/21D64-2	Coleman/Evcon/Luxaire/York		
50V51-288	N/A			Amana/Goodman		
50V51-289	N/A					
50V51-290	N/A					
50V51-507	XV80 or XV80i			American Standard/Trane		
50V61-120	G60DFV (X), G60UHV or G61MPV	None required No se requiere ninguno	21D64-2*	Lennox		
50V61-143	CDX1-75N, CDX1-100N, CDX1-125N, CHX1-75N, CHX1-100N or CHX1-125N			Thermo Pride		
50V61-288	N/A			Amana/Goodman		
50V61-289	AMV91155DXA					
50V61-289	AMV81155CXA					
50V61-289	ADV80703BXA					
50V61-289	ADV80905CXA					
50V61-289	AMV90453BXA					
50V61-289	AMV90704CXA					
50V61-289	AMV90905DXA					
50V61-289	AMV80703BXA					
50V61-289	AMV80905CXA					
50V61-289	AMV80704BXA					
50V61-289	ADV81155CXA					
50V61-289	AMV90704CXA					
50V61-507	XV80 or XV80i				American Standard/Trane	
B1809925	N/A				A, B	Use existing or/ Usar existente ou/21D64-2
B1809927	N/A					
B1809927S	N/A					
CNT03078	XV80 or XV80i			None required No se requiere ninguno	21D64-2*	American Standard/Trane
D156245P01						
D34142P01						
PCB00106	N/A	A, B	Use existing or/ Usar existente ou/21D64-2	Amana/Goodman		
PCB00106S	N/A					
PCBBF106	N/A					
PCBBF106S	N/A					
PCBBF107S	N/A					
X13650840010	XV80 or XV80i				None required No se requiere ninguno	21D64-2*

**Note:** The Installer may have to modify existing ignitor hole to accommodate the new 21D64-2, with ceramic diameter (.394").

**Nota:** El instalador puede tener que modificar el agujero existente del quemador para acomodar el nuevo 21D64-2, con el diámetro de cerámica (.394 pulg.).

**\*21D64-2 Ignitor Note:** In these applications, the existing 80V ignitor must be replaced by the 120V 21D64-2 ignitor.

**\*Nota acerca del quemador 21D64-2:** En estas aplicaciones, el quemador 80V existente tiene que ser reemplazado por el quemador 120V 21D64-2.